

Pararrayos PDC de nVent ERICO

El Pararrayos con Dispositivo de Cebado (PDC) de nVent ERICO conectable al verificador remoto, genera impulsos de frecuencia y magnitud controlados en la punta del terminal durante campos estáticos elevados antes de una descarga atmosférica. Gracias al circuito de control interno, Pararrayos PDC de nVent ERICO conectable al verificador remoto, emitie un trazador ascendente antes de cualquier elemento pasivo incrementando notablemente su radio de protección. Al combinarse con el verificador remoto de pararrayos PDC de nVent ERICO, se evita acercarse al pararrayos para realizar la verificación manual, obteniéndose una solución autónoma de monitoreo continuo.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado y probado en función de la NF C 17-102 y de otras normativas similares

Excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos de alta salinidad

Instalación fácil y rápida


Compatible con el verificador remoto del Pararrayos PDC de nVent ERICO

Apto para usar con una gran variedad de sistemas de conductores de bajada que incluye pletinas, cables y conductores de bajada aislados, como los conductores nVent ERICO ISOnV y nVent ERICO Ericore

ESPECIFICACIONES

Table 1/2								
Número de catálogo	De conformidad con	Se conecta a	Activación por avance térmico, ΔT	Temperatura	Diámetro (Ø)	Altura (H)		
SI60I316RT	NF C17- 102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	ESEAT Remote Tester (SIREMOTETES TER)	60µs	120 °C Max	28 mm	684.6 mm		

Table 2/2								
Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad					
SI60I316RT	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	MF25	1.56 kg					



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.