

# Ensamblaje de puente flexible



### **CARACTERÍSTICAS**


Ensamblaje de puente flexible para aplicaciones de unión

Conductor de aleación de bronce con manguitos de cobre

#### **ESPECIFICACIONES**

| Table 1/1          |               |              |                 |                 |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Número de catálogo | Material      | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) |
| B570A10            | Cobre, Bronze | 4.8 mm       | 38 mm           | 254 mm          |
| B570A12            | Cobre, Bronze | 4.8 mm       | 38 mm           | 305 mm          |

## **DIAGRAMAS**



#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

## Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.