

Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, bronce



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre

Las piezas están homologadas por UL 467 y son idóneas para ser enterradas en tierra o concreto (hormigón).

ESPECIFICACIONES

Material: Bronce de silicio

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	Tamaño de llave	De conformidad con
CP38	158155	3/8"	9.7 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	9/16"	


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	Tamaño de llave	Deconformidad con
HDC12		1/2"	12.5 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	3/4"	
CP58	158165	1/2" - 5/8"	12.5 - 14.2 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	3/4"	IEC® EN 62561-1
HDC58		5/8"	14.2 mm	#8 Sólido - 1/0 varados, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	13/16"	
HDC58R		5/8"	14.2 mm	#8 Sólido - 1/0 varados, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	3/4"	
HDC34		3/4"	17.3 mm	#8 Sólido - 1/0 varados, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	13/16"	
HDC34SP		3/4"	17.3 mm	#8 Sólido - 3/0 varados, 10 mm ² Solid - 70 mm ² Stranded	13/16"	
HDC1	158250	1"	25.4 mm	#8 Sólido - 4/0 varados, 10 mm ² Solid - 95 mm ² Stranded	13/16"	

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Certificaciones
CP38	158155	16.90 - 25.4 N·m	UL
HDC12		16.9 N·m	cUL, UL, CSA, CSA-US
CP58	158165	16.90 - 25.4 N·m	UL, CSA-US, RUS, CSA, cUL
HDC58		16.9 N·m	CSA, CSA-US, cUL, UL
HDC58R		16.9 N·m	UL, cUL, CSA, CSA-US

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Certificaciones
HDC34		16.9 N·m	CSA-US, CSA, cUL, UL
HDC34SP		200 N·m	CSA-US, CSA
HDC1	158250	50.8 N·m	UL, cUL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE