



Ensamblaje industrial de unión de pila, terminal al conector



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de terminal y mordaza fundido para unir conductores a los elementos en estructuras

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Tipo de conductor: LPC401

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Longitud de cable	Tamaño de taladro (HS)	A	B	C
LPC465	Desnudo	0.91m	19.05 mm	72.14 mm	46.7 mm	104.8 mm
LPLC465	Plomo cubierto	0.91m	19.05 mm	72.14 mm	46.7 mm	104.8 mm


Table 2/2

Número de catálogo	D	Peso por unidad	Certificaciones
LPC465	54 mm	1.12 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC465	54 mm	2.12 kg	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando corresponda, el espesor del revestimiento de plomo tiene un mínimo de 1/16 pulg. (1,59 mm) y no se incluye en las dimensiones mencionadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE