

Carcasa de inspección, polietileno de alta densidad (HDPE) con corte para conduit



CARACTERÍSTICAS

Adecuada para aplicaciones de baja capacidad de carga en pasto

Resistente a químicos, rayos UV y corrosión

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Color	Clasificación de carga	Diámetro, a nivel de suelo (DG)	Diámetro exterior (OD)	Altura (H)
T416C	Polietileno de Alta Densidad (HDPE)	Negro	0.15kPa	362mm	619 mm	464 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
T416C	70 mm	7.3 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

T416CKEY se vende por separado

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.