

Carcasa de inspección, polietileno de alta densidad (HDPE)



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga de peatones

Adecuada para aplicaciones de baja capacidad de carga en pasto

Resistente a químicos, rayos UV y corrosión

Perno de seguridad de acero inoxidable de 3/8" x 2 1/2" (64 mm) incluido

Aloja y cubre el nido en 3 incrementos de 1/4" (83 mm)

Dos orificios troquelados de 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) por caja

T416BH incluye cuatro orificios adicionales en la cubierta para permitir que el agua ingrese al foso de inspección, típicamente para uso con picas químicas de puesta a tierra


ESPECIFICACIONES

Clasificación de carga:	0.15
Color:	Verde
Material:	Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro, a nivel de suelo (DG)	Diámetro exterior (OD)	Altura (H)	Peso por unidad
T416BH	260mm	333 mm	254 mm	2 kg
T416B	260mm	333 mm	254 mm	2 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.