

Soldadora completa T9 de unión de juntas, eléctrica



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: C

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Orientación
PBCT92WRH	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Mano derecha
PBCT92WLH	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Mano izquierda

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE