

Mordaza de puesta a tierra multiusos, de acero galvanizado



CARACTERÍSTICAS

Mordaza de puesta a tierra multiusos que permite la conexión de conductores redondos, conductores planos o varillas corrugadas

Las placas de conexión pueden rotar, lo que permite hacer conexiones en distintos ángulos

ESPECIFICACIONES

Table 1/3


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Tamaño de cinta	Tamaño de las barras de armado, métrico
CPD2440	101100	Acero	Electro galvanizado	50 mm ² varados, 2/0 Solid	40 x 5 mm Max	20 mm Max

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)
CPD2440	101100	#7 Max	20M Max	83 mm	30 mm	60 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	De conformidad con
CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 CLASE H

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE