

Trenzado de enlace de señal de raíl sin aislamiento



CARACTERÍSTICAS

Sumamente flexible y resistente a la fatiga por vibración

Permite tipos de conexiones mecánicas o comprimidas al igual que conexiones soldadas nVent ERICO Cadweld

Cumple o supera las recomendaciones y los criterios de diseño que se describen en las secciones 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 y 10.3.12 del manual AREMA®

ESPECIFICACIONES

Número de conductores: 133
Material: Cobre Magnesio

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de conductor	Tamaño del conductor	Longitud
SBS8CBARE	AREMA® S-8	3/16" Bondstrand	30.4m
SBS8LBARE	AREMA® S-8	3/16" Bondstrand	152.4m
SBS8BARE	AREMA® S-8	3/16" Bondstrand	304.8m
SBS17CBARE	AREMA® S-17	5/16" Bondstrand	30.4m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE