

nVent ERICO Railclips, martillables, 2 conductores, conducto abajo



CARACTERÍSTICAS

Diseño "martillable"

Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl

Instalación fácil y rápida con martillo

Admite diversos perfiles de raíl

No requiere eliminación de material de balasto

El revestimiento patentado multicapa provee una óptima protección contra la corrosión

ESPECIFICACIONES


Tipo de carril:	85 lb a 141 lb T-Rail secciones
Acabado:	Recubrimiento propietario de múltiples capas
Material:	Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Grosor del patín del carril (RFT)	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
SBA2512B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	25.4 mm
SBA2511B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	19.05 mm
SBA2510B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	12.7 mm

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Grosor del patín del carril (RFT)	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
SBA2512C	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	50.8 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE