

Enlace de juntas de raíl, señal, estilo lengüeta



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SB20108B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Pestaña	3/16" Bondstrand	247.65mm	198.4 mm
SB20112B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Pestaña	3/16" Bondstrand	165.1mm	115.9 mm
SB20128B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Pestaña, Head Free	3/16" Bondstrand	190.5mm	144.5 mm
SB20136B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Pestaña	3/16" Bondstrand	190.5mm	144.5 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SB20104B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Pestaña	3/16" Bondstrand	165.1mm	115.9 mm
SB20175B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Pestaña	5/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SB20108B	19.05 mm	4.8 mm
SB20112B	19.05 mm	4.8 mm
SB20128B	19.05 mm	4.8 mm
SB20136B	19.05 mm	4.8 mm
SB20104B	19.05 mm	4.8 mm
SB20175B	25.4 mm	7.9 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.