

Espaciador para barra colectora de conexión a tierra antirrobo



CARACTERÍSTICAS

Espaciadores extra disponibles para conexiones adicionales del conductor

Espaciadores estándar adicionales para usar con los ensamblajes de las barras colectoras de conexión a tierra antirrobo

Los espaciadores de montaje del poste están curvados para que puedan ajustarse junto al poste de montaje

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2


Número de catálogo	Tipo	Longitud (L)	Anchura (W)	A	B	Espesor (T)
TDSGAP	Montaje del Polo	44.5mm	25.4 mm	9.5 mm	22.2 mm	6.4 mm
TDSGAS	Estándar	44.5mm	19.1 mm	9.5 mm	22.2 mm	6.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de ranura (SS)
TDSGAP	9.8 mm	16.3 x 9.9 mm

Número de catálogo	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de ranura (SS)
TDSGAS	9.8 mm	16.3 x 9.9 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE