

Soldadora completa de trabajo especial de guía, de señal



CARACTERÍSTICAS

Moldes diseñados para conexiones de conductores para cruzamientos y aplicaciones especiales de trabajos de vía

Para uso en raíles que no llevan carga

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: Rana de manganeso

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Longitud del mango
SBTBTB4B	Graphite, Acero	3/4" pestaña	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Acero	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Acero	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Acero	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm

Número de catálogo	Material	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Longitud del mango
SBTBTB4E	Graphite, Acero	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE