

Desviador de sobrevoltaje, 12/24 CC



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Protege los circuitos de transmisión de datos o los circuitos de alarma de bajo voltaje como los de incendio o seguridad


Protección bidireccional para dos líneas

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	DSD12	DSD24
Número de artículo	702690	702700
Tensión nominal del sistema (Un)	0 - 12 VDC	0 - 24 VDC
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	15 VDC	28 VDC
Corriente de descarga máx. (Imax)	600A	300A
Corriente de carga nominal (IL)	10A	10A
Frecuencia	0 - 3 MHz	0 - 3 MHz
Conexión, maciza	2.5 mm ² Max	2.5 mm ² Max
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico

Número de catálogo	DSD12	DSD24
Clasificación del armario	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
Contactos remotos	No	No
Temperatura	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Fondo (D)	62mm	62mm
Altura (H)	68 mm	68 mm
Anchura (W)	6 mm	6 mm
Peso por unidad	0.07 kg	0.07 kg
De conformidad con	IEC® 61643-1 Clase III	IEC® 61643-1 Clase III

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.