

Protector de línea de teléfono



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los conectores RJ11 brindan una conexión enchufable sencilla para 4 o 6 conectores RJ

Incluye cable de conexión y cintas de montaje adhesivas

Provee modos de protección L-L y L-PE para una protección integral


Protección automática de sobretensiones

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	280 V	280 V
Corriente de descarga máxima (Imax), por modo	20kA 8/20 μs	500kA 8/20 μs
Nivel de protección de tensión (Up), T-R	110V	110V
Nivel de protección de tensión (Up), T/R-G	500 V @ 125 A.	500 V @ 125 A.
Corriente de carga nominal (IL)	120mA	160mA

Número de catálogo	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
Tipo de conexión	RJ11	RJ11
Longitud del cable de conexión a tierra	150mm	150mm
Tamaño del conductor	4 mm	4 mm
Temperatura	-40 to 65 °C	-40 to 65 °C
Fondo (D)	28mm	28mm
Altura (H)	38 mm	38 mm
Anchura (W)	78 mm	78 mm
Peso por unidad	0.05 kg	0.05 kg
Detalles de la certificación		UL® 497A
Certificaciones		UL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404 Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.