


Perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con los módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable ABS

Perfore orificios en el campo para las distancias personalizadas entre las fases

Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles


Conecte los perfiles entre sí o fije un perfil a la estructura del panel con un rigidizador de perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
ABS-AP	560940	Aluminio	2m	23 mm	47 mm	1.37 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE