


# Kit de soporte de barra colectora plano ajustable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El kit incluye rail, aislantes y brazos de extensión montables

Distancias ajustables entre fases

Se ajusta rápidamente para recibir varios espesores de barras colectoras

Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito

Brinda excelente protección eléctrica para el equipo

Trifásico con circuito neutro

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | Temperatura de funcionamiento | De conformidad con | Grado de inflamabilidad |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|

|           |        |                                                               |            |               |                                                                                  |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AFBS-B600 | 504971 | Acero,<br>Aluminum,<br>Glass Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | UL® 94V-0 |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|


Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura de embarrado | Grosor de embarrado | Altura (H) | Anchura (W)  | A      |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|--------|
| AFBS-B600          | 504971             | 30 - 80 mm           | 5 - 10 mm           | 70 mm      | 549 - 749 mm | 507 mm |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | B           | C            | Diámetro del tornillo (Sc) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| AFBS-B600          | 504971             | 61 - 176 mm | 525 - 725 mm | 8                          | 2.2 kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**