

# Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-12



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Barra rígida

Cumple con RoHS


## ESPECIFICACIONES

**Material:** Latón

Número de catálogo	EB12	EB12BLK200
Número de artículo	568610	568611
Número de conexiones	12	12
Tamaño del conductor, IEC	(2) 16 - 35 mm <sup>2</sup> varados (10) 4 - 16 mm <sup>2</sup> Stranded	(2) 16 - 35 mm <sup>2</sup> varados (10) 4 - 16 mm <sup>2</sup> Stranded

Número de catálogo	EB12	EB12BLK200
Tamaño del conductor de la puntera, IEC	(2) 10 - 35 mm <sup>2</sup> (10) 2.5 - 16 mm <sup>2</sup>	(2) 10 - 35 mm <sup>2</sup> (10) 2.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tamaño del conductor, UL	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) #6 varado (10) #8 - #6 Stranded	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) #6 varado (10) #8 - #6 Stranded
Corriente nominal máxima	250A	250A
Fondo (D)	6mm	6mm
Altura (H)	13 mm	13 mm
Anchura (W)	120 mm	120 mm
A	105 mm	105 mm
B	9 mm	9 mm
Peso por unidad	0.07 kg	0.07 kg
De conformidad con	IEC® 61439,1	IEC® 61439,1

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.