

Mordaza espaciadora FS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Brinda soporte para la nVent ERIFLEX Flexibar y los conductores trenzados aislados sin dañar el aislamiento

Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento

Admite hasta cuatro conductores en paralelo

Fácil instalación

Los espaciadores están libres de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electro galvanizado

Grado de inflamabilidad: UL® 94HB

Temperatura de funcionamiento: -40 to 130 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Ancho del conductor	Altura (H)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)
FS40-63	553570	Acero, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Ancho del conductor	Altura (H)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)
FS80-100	553580	Acero, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Peso por unidad
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.