

Mordaza espaciadora FS, cierre a presión



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Brinda soporte para la nVent ERIFLEX Flexibar y los conductores trenzados aislados sin dañar el aislamiento

Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento

Admite hasta cuatro conductores en paralelo

Fácil instalación

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Material:	Poliamida
Grado de inflamabilidad:	UL® 94HB
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 130 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho del conductor	Altura (H)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
FS24	553550	24 mm Max	67 mm	30mm	7 mm	0.01 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho del conductor	Altura (H)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
FS32	553560	32 mm Max	67 mm	38mm	7 mm	0.02 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE