

Herramienta de cizallamiento manual MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Corta el nVent ERIFLEX Flexibar rápidamente y con precisión sin rebabas o deformaciones

Corta a través del aislamiento sin dañarlo

Cizallamiento máx. nVent ERIFLEX Flexibar 5 x 32 x 1

Soporte ajustable para realizar cortes repetitivos e idénticos

El soporte y el indicador permiten realizar cortes fáciles a 45°

El borde de elastómero junto a la cuchilla evita el atascamiento debido a las virutas

Cuchilla de reemplazo disponible

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Grosor del conductor	Ancho del conductor	Fondo	Altura
MFSHT-2	559146	Acero, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Peso por unidad
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La herramienta debe colocarse en un banco.

No utilizar para cortar barras colectoras sólidas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE