


# Soporte nVent ERIFLEX Flexibar reforzado RFS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Admite hasta ocho conductores en paralelo

Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento

Fácil instalación

Los espaciadores están libres de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                                    | Ancho del conductor | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| RFS80-100          | 553380             | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301), Polyamide | 80 - 100 mm         | 40mm      | 210 mm     | 225 mm      |
| RFS40-63           | 553370             | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301), Polyamide | 40 - 63 mm          | 40mm      | 210 mm     | 175 mm      |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de taladro (HS) | Tamaño de rosca (TS) | A      | B      | C      |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| RFS80-100          | 553380             | 9 mm                   | M10                  | 200 mm | 170 mm | 140 mm |
| RFS40-63           | 553370             | 9 mm                   | M8                   | 150 mm | 120 mm | 90 mm  |


Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad | Certificaciones        |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| RFS80-100          | 553380             | 1.43 kg         | RoHS                   |
| RFS40-63           | 553370             | 0.93 kg         | CE, ERIFLEX IFBS, RoHS |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**