

Perfiles de ajuste | Distribución de potencia, APK



This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may be adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfiles en anchura que permiten ajustar continuamente la altura, profundidad y anchura de las tuercas enjauladas de fijación. Los fabricantes de paneles pueden fijar cualquier componente en la posición deseada sin mecanizado.

Material: Acero galvanizado de 2.5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par.

Requirements: Para montar sobre perfiles de profundidad CLPF.

Beneficio: los clientes pueden montar componentes en el perfil usando tuercas enjauladas, ajustando su posición a lo alto, ancho y profundo, de ser necesario, reduciendo el tiempo de instalación para el cliente

Comentario: los perfiles de montaje (CLPF) deben montarse a lo largo de la profundidad del gabinete

ESPECIFICACIONES

Espesor:	2.5mm
Acabado:	Galvanizado
Material:	Acero suave

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
APK600	APK600	45mm	600mm	23mm	Acero suave	Libre-permanente
APK800	APK800	45mm	800mm	23mm	Acero suave	Libre-permanente

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para montaje en perfiles de profundidad CLPF.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE