

# Entrada de Cables Conectada por el Interior, CCFI



La gama CCFI es un sistema de entrada de cables modular rápido, seguro y versátil que cuenta con juntas seguras y protección contra tirones para cables pre-montados y sin montar con o sin conectores.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

## CARACTERÍSTICAS

Suministro: Bastidor + incrustación para CCFGS

Descripción: La entrada de cables CCFI es rápida y fácil de montar. Está hecha de un plástico reforzado con fibra de vidrio resistente. Con un índice de protección IP66, la junta de espuma ayuda a garantizar un sellado óptimo. El sistema viene preparado con incrustaciones para colocar pequeños ojales (CCFGS). Los ojales CCFG deben solicitarse por separado. Los divisores CCFD se pueden comprar por separado si se necesita una configuración diferente.

Acabado: Negro

Inflamabilidad: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6 / TPE

Cantidad por embalaje: 1 unidad

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C

Los ojales CCFG deben pedirse por separado.

Los divisores CCFD pueden adquirirse por separado en caso de necesitarse una configuración diferente.

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |                                |                      |        |         |        |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------|--------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Cantidad de entradas de cables | Tamaño de mecanizado | Altura | Anchura | Fondo  |
| CCFI816            | 58317              | 8                              | 91 x 46mm            | 126mm  | 70mm    | 19.6mm |
| CCFI14             | 58315              | 6                              | 46 x 46mm            | 81mm   | 70mm    | 19.6mm |
| CCFI1024           | 58318              | 10                             | 113 x 46mm           | 153mm  | 70mm    | 19.6mm |
| CCFI610            | 58316              | 6                              | 113 x 46mm           | 106mm  | 70mm    | 19.6mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.