

ClimaGuard aire a agua para interiores



El intercambiador de calor para interiores de aire a agua elimina el calor de un gabinete haciendo fluir aire caliente a través de un núcleo de intercambiador enfriado por agua. Las temperaturas interiores del gabinete pueden variar de 10 a 50 °C (50 a 122 °F), mientras que la temperatura ambiente de funcionamiento puede variar de 10 a 70 °C (50 a 158 °F). Incluye un sistema de recuperación de condensación y una tubería de descarga de condensación. Estas unidades requieren una fuente de agua refrigerada disponible.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL/cUL Listed; Type 12; File No. SA33866

IP55/IP54 (datos técnicos del artículo de referencia)

EAC (230V models only)

IP55/IP54 (reference item technical data)

CARACTERÍSTICAS

Diseño sin filtro ni refrigerante

Conexión de cable de alimentación NEMA estándar

Núcleo de intercambiador de calor con tubería de cobre y aletas de aluminio

Transportadores de aire con protección térmica

El termostato mecánico regulador está ajustado a 35 °C (95 °F), con diferencial de 4 °C (7 °F).

Válvula solenoide de agua

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad en vatios a Δt de 25 °C	Capacidad en BTU/h a Δt de 25 °C	Tensión nominal	Altura	Anchura
WCHE01916002	25607	870W	2968Btu/h	115V	404mm	308mm
WCHE01926002	25613	870W	2968Btu/h	230V	404mm	308mm
WCHE04916002	25608	2200W	7506Btu/h	115V	925mm	400mm
WCHE04926002	25614	2200W	7506Btu/h	230V	925mm	400mm
WCHE06926002	25615	3100W	10577Btu/h	230V	925mm	400mm
WCHE06916002	25611	3100W	10577Btu/h	115V	925mm	400mm
WCHE14916002	25612	6700W	22861Btu/h	115V	1101mm	501mm
WCHE14926002	25616	6700W	22861Btu/h	230V	1101mm	501mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.