

Acoplamiento de codo de brida de 15 grados, serie compacta 2



Acoplamiento de codo de brida Compact Series 2, 15 grados se conecta directamente al gabinete para aplicaciones donde no se requiere un tubo vertical, lo que permite una rotación del gabinete de 300 grados y una inclinación de ángulo de 15 grados. El rodamiento libre de mantenimiento es de acero y poliamida. Incluye una placa de acceso para una fácil instalación de cables.

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

El gabinete está montado en un ángulo de inclinación de 15 grados.

Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.

El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CCS2FEC15LG	15678	45mm	60mm	Aluminio	Polvo recubierto	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.