

Paneles abatibles Concept



Los paneles están despejados de la parte delantera del gabinete para proporcionar acceso al equipo interno montado. For CSPB panels, maximum swing is 94 degrees. For CSP panels, maximum panel swing is 106 degrees. La distancia desde la superficie del panel hasta la puerta cuando está en la posición cerrada es de 1.71 pulg. (43 mm) para puertas macizas y de 1.45 pulg. (37 mm) para puertas de ventana. Kits include panel, brackets and hardware to mount to the front flange. Los paneles abatibles también pueden montarse en rieles ajustables de la parte delantera a la trasera. CSPB panels require adapter CSPBADB and front-to-back adjustable rails for front-to-back adjustment.

CARACTERÍSTICAS

Paneles CSPB; abatimiento máximo de 94 grados

Paneles CSP; abatimiento máximo del panel de 106 grados

Distancia desde la superficie del panel hasta la puerta cuando está en la posición cerrada 1.71 pulg. (43 mm) para puertas macizas y 1.45 pulg. (37 mm) para puertas de ventana

Los kits incluyen panel, soportes y herrajes para montar en la brida delantera.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CSP1212	11960	248mm	249mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB1212	16487	247mm	247mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP1612	11970	350mm	249mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB1612	16488	348mm	247mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB1616	16491	348mm	349mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP1616	11990	350mm	351mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB1620	16492	348mm	450mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP1620	12300	350mm	453mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB2016	16493	450mm	349mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP2016	12000	452mm	351mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP2020	12280	452mm	453mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB2020	16494	450mm	450mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB2024	16718	450mm	552mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP2024	12400	452mm	554mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB2416	16495	552mm	348mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP2416	12290	553mm	351mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB2420	16496	552mm	450mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP2420	12370	553mm	453mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CSPB2424	16497	552mm	552mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP2424	12380	553mm	554mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB2430	16498	552mm	704mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB3020	16501	704mm	450mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP3020	12390	706mm	453mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB3024	16502	704mm	552mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP3024	12440	706mm	554mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP3030	12490	706mm	707mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB3030	16503	704mm	704mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB3624	16504	856mm	552mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP3624	12480	858mm	554mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB3630	16505	856mm	704mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP3630	12500	858mm	707mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSP3636	12550	858mm	859mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB3636	16506	856mm	857mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB4824	16508	1161mm	552mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB4236	16507	1009mm	857mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB4836	16511	1161mm	857mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSPB6036	16512	1466mm	857mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles abatibles también pueden montarse en rieles ajustables de la parte delantera a la trasera. CSPB panels require adapter CSPBADB and front-to-back adjustable rails for front-to-back adjustment.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE