

# Gabinetes Concept de dos puertas



Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero. Los modelos horizontales de dos puertas proporcionan un acceso de ancho completo y una instalación del panel sencilla.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Soportes de montaje en pared necesarios para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 12

IP 55

IEC 60529, IP55

## CARACTERÍSTICAS

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Puertas esquinadas

Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado

Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta

La brida del chasis de un ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta (210 grados)

La puerta se abre 210 grados

Brida de chasis externa

Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios

Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales

Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta

Dispositivo de alineación de puerta en puertas más anchas que 30 in.

Cuatro bisagras en gabinetes de 60 pulgadas de alto

Perno de conexión para puesta a tierra en el cuerpo del gabinete; provisión de conexión para puesta a tierra, en la puerta del gabinete.

Provisión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional

Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado

Se proporcionan instrucciones de instalación

Diseño de puerta traslapada que proporciona acceso completo

Sistema de pestillo de tres puntos en puerta con bisagra a la derecha equipada con inserto ranurado al ras

ESPECIFICACIONES

Material: Acero suave  
Acabado: Polvo recubierto

| Table 1/1          |                    |        |         |       |            |                 |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
| CTD244210          | 29439              | 610mm  | 1067mm  | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD244210LG        | 29527              | 610mm  | 1067mm  | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD24428           | 77720              | 610mm  | 1067mm  | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD24428LG         | 16519              | 610mm  | 1067mm  | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD24488           | 29442              | 610mm  | 1219mm  | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD24488LG         | 29528              | 610mm  | 1219mm  | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD304210          | 29443              | 762mm  | 1067mm  | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD304210LG        | 29531              | 762mm  | 1067mm  | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD304810          | 29444              | 762mm  | 1219mm  | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD304810LG        | 29532              | 762mm  | 1219mm  | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD30488           | 77730              | 762mm  | 1219mm  | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD30488LG         | 16529              | 762mm  | 1219mm  | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD306012          | 77740              | 762mm  | 1524mm  | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD306012LG        | 16539              | 762mm  | 1524mm  | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD364212          | 29445              | 914mm  | 1067mm  | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD364212LG        | 29533              | 914mm  | 1067mm  | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD364216          | 29446              | 914mm  | 1067mm  | 406mm | Gris       | ANSI 61         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CTD364216LG        | 29534              | 914mm  | 1067mm  | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD364812          | 77750              | 914mm  | 1219mm  | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD364812LG        | 16549              | 914mm  | 1219mm  | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD366012          | 77760              | 914mm  | 1524mm  | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD366012LG        | 16559              | 914mm  | 1524mm  | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD424212          | 29447              | 1067mm | 1067mm  | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD424212LG        | 29535              | 1067mm | 1067mm  | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD426012          | 29448              | 1067mm | 1524mm  | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD426012LG        | 29536              | 1067mm | 1524mm  | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CTD484812          | 29451              | 1219mm | 1219mm  | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CTD484812LG        | 29537              | 1219mm | 1219mm  | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se compran por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión Número de catálogo CCPM4.

Consulte la hoja de especificaciones de los productos de refrigeración y accesorios populares.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.