

# Kit de tope de puerta de acero inoxidable para gabinetes de montaje en pared



Diseñado para su uso con la mayoría de gabinetes de montaje en pared estándar para asegurar la puerta en posición abierta. Este kit de tope para puerta es ideal para su uso en aplicaciones que requieran la protección contra la corrosión que solo puede proporcionar el acero inoxidable Tipo 316. Las aplicaciones incluyen tratamiento de aguas, pulpa, papel, petróleo, químicos, alimentos y procesos farmacéuticos y paquetes. El kit de tope de puerta no está diseñado para usarse en condiciones de vientos fuertes.

El kit de topes de puerta de acero inoxidable tipo 316 está disponible para usarse en aplicaciones que requieren la protección contra la corrosión que solo puede proporcionar el acero inoxidable tipo 316. Las aplicaciones incluyen tratamiento de aguas, pulpa, papel, petróleo, químicos, alimentos y procesos farmacéuticos y paquetes. El kit incluye todos los herrajes de montaje. Fija las puertas en posición abierta. Puede montarse en la parte superior o inferior de la puerta. Puede instalarse en puertas con bisagras a la izquierda o bien a la derecha. Mantiene la clasificación para gabinetes tipo 4X. Este kit de tope de puerta fácil de instalar puede montarse en gabinetes grandes y de montaje en pared.

## CARACTERÍSTICAS

Puede montarse en la parte superior o inferior de la puerta

Puede instalarse en puertas con bisagras a la izquierda o bien a la derecha.

Mantiene el tipo UL/CSA 4, 4X, y 12 si se instala correctamente en un gabinete HOFFMAN

Incluye tornillos de montaje de acero inoxidable y arandelas de nylon

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |                       |              |         |              |
|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material              | Acabado      | Espesor | Envío rápido |
| ADSTOPKSS6         | 16083              | Acero inoxidable 316L | Cepillado #3 | 2.78mm  | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.