


Placa de entrada de 20 cables

NÚMERO DE CATÁLOGO

CEPH2024



La entrada de cables CEPH proporciona una entrada de cables profesional muy plana y compacta con un sellado muy hermético. La forma especial del ojal del cono de membrana ayuda a garantizar una protección óptima contra tirones.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Entrada de cables rápida y rentable con un sellado hermético para cables de entrada y/o conductos neumáticos dentro de un armario. Se puede fijar con tornillos o con el sistema de encaje a presión integrado que funciona para grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.

Acabado: Negro

Inflamabilidad: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6 / TPE

Cantidad por embalaje: 1 unidad

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 58309

Cantidad de entradas de cables: 20

Entrada de cable: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Tamaño de mecanizado: 36 x 112mm

Altura: 58mm

Anchura: 149.6mm

Fondo: 12mm

Material: De plástico

Acabado: Sin tratamiento

Color: Negro

Temperatura de funcionamiento: -40 to 90°C

Peso: 0.1kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE