

Tapones metálicos

Selle los orificios adicionales para botones pulsadores, las aberturas de tubo y aberturas de orificios chiqueadores contra el polvo, suciedad, aceite y agua con sellos de orificio Hol-Sealers. Los sellos cubren cualquier tamaño o forma del orificio desde un diámetro de 0.19 pulg. hasta el diámetro máximo que figura en la tabla. Puede usarse en paredes de gabinete de hasta 0.31 pulgadas (8 mm) de grosor. Mantiene la clasificación de gabinete Tipo 3R, 4, 4X (solo versión de acero inoxidable) 12 y 13 cuando se instala en un gabinete nVent HOFFMAN.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

NEMA/EEMAC Tipo 3R, 4, 12, 13

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Disponible en varios colores y tamaños

Junta resistente al aceite

El modelo de acero tiene un montante chapado (10 - 32 x 5/8) y tuerca de mariposa

El modelo de acero inoxidable tiene 300 montante de acero inoxidable serie (10-24 x 5/8) y tuerca de mariposa

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
AS056M	15505	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS056MSS	15506	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
ASPBGSS	59420	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS050	59700	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS050LG	15574	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm
AS075SS	59440	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS075	59710	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS075LG	15575	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm
ASPBSS	59450	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS050SS	59430	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS056CB	15645	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS100	59730	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS100LG	15576	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm
AS100SS	59460	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
ASPB	59720	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
ASPB LG	15582	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm
AS125	59740	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS125SS	59470	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
AS150SS	59480	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS150	59750	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS150LG	15581	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm
AS200SS	59490	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS200	59760	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS200LG	15577	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm
AS056MFB	16485	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS056MLG	16076	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm
AS250SS	15957	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS250	59770	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS300SS	15958	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS300	59780	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
ASPBG	59690	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS350	59790	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS350SS	15961	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS400	59800	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS400SS	15962	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm
AS125LG	15578	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.