

## Puertas interiores, ADI



Es posible montar pantallas e indicadores en una superficie dentro del armario, así como cubrir otros componentes y evitar el acceso no autorizado.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda. Cierre DIN 3 mm. Las puertas con altura de 700 mm y superiores llevan 2 cierres. Profundidad útil entre la puerta interior y exterior: 35 mm. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión en 19" disponible bajo pedido. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Puerta: chapa de acero de 1,5 mm. Perfiles verticales: chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: IP 2XC.

Cantidad por embalaje: Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

1.5mm
- Color:

Gris claro
- Material:

Acero suave
- Acabado:

Polvo recubierto
- Código de color:

RAL 7035

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                  |                     |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|---------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tamaño de puerta | Cantidad de cierres |
| ADI04030R5         | ADI04030R5         | 374mm  | 261mm   | 71mm  | 345 x 192mm      | 1                   |
| ADI04040R5         | ADI04040R5         | 374mm  | 374mm   | 71mm  | 345 x 292mm      | 1                   |
| ADI04050R5         | ADI04050R5         | 374mm  | 461mm   | 71mm  | 345 x 392mm      | 1                   |
| ADI04060R5         | ADI04060R5         | 374mm  | 561mm   | 71mm  | 345 x 492mm      | 1                   |
| ADI05030R5         | ADI05030R5         | 474mm  | 261mm   | 71mm  | 445 x 192mm      | 1                   |
| ADI05040R5         | ADI05040R5         | 474mm  | 374mm   | 71mm  | 445 x 292mm      | 1                   |
| ADI05050R5         | ADI05050R5         | 474mm  | 461mm   | 71mm  | 445 x 392mm      | 1                   |
| ADI06040R5         | ADI06040R5         | 574mm  | 374mm   | 71mm  | 545 x 292mm      | 1                   |
| ADI06050R5         | ADI06050R5         | 574mm  | 461mm   | 71mm  | 545 x 392mm      | 1                   |
| ADI06060R5         | ADI06060R5         | 574mm  | 561mm   | 71mm  | 545 x 492mm      | 1                   |
| ADI06080R5         | ADI06080R5         | 574mm  | 761mm   | 71mm  | 545 x 692mm      | 1                   |
| ADI07050R5         | ADI07050R5         | 674mm  | 461mm   | 71mm  | 645 x 392mm      | 2                   |
| ADI08040R5         | ADI08040R5         | 774mm  | 374mm   | 71mm  | 745 x 292mm      | 2                   |
| ADI08060R5         | ADI08060R5         | 774mm  | 561mm   | 71mm  | 745 x 492mm      | 2                   |
| ADI08080R5         | ADI08080R5         | 774mm  | 761mm   | 71mm  | 745 x 692mm      | 2                   |
| ADI10060R5         | ADI10060R5         | 974mm  | 561mm   | 71mm  | 945 x 492mm      | 2                   |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tamaño de puerta | Cantidad de cierres |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|---------------------|
| ADI10080R5         | ADI10080R5         | 974mm  | 761mm   | 71mm  | 945 x 692mm      | 2                   |
| ADI12060R5         | ADI12060R5         | 1174mm | 561mm   | 71mm  | 1145 x 492mm     | 2                   |
| ADI12080R5         | ADI12080R5         | 1174mm | 761mm   | 71mm  | 1145 x 692mm     | 2                   |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No es adecuado para AFS.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**