

Armario de control de interfaz para el operario, OICE-SS



El panel de interfaz para el operador de acero inoxidable OICE-SS cuenta con un patrón de taladros premecanizados para facilitar su colocación en un brazo articulado. Con los altos índices de protección IP66 y NEMA 12 y 4x, el armario se puede utilizar en entornos que requieren un diseño sanitario.

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L Cuerpo: 1,5 mm. Puerta para AISI 304L: 1,5 mm/2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o superior. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Cuerpo: Placa de refuerzo plegada y sellada por soldadura montada en el techo del armario.

Puerta trasera: Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. Una junta de poliuretano inyectado garantiza un sellado adecuado.

Cerradura de doble paletón de 3 mm con zamak personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90 ° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm.

Protección: Se corresponde con la clasificación IP66 | TIPO 4X, 12 | IK 10.

Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.

Suministro: Armario con puerta, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje.

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 304; Acero inoxidable 316L

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Compatibilidad del sistema	Peso	Envío rápido
OICE60606030S	600mm	600mm	300mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No
OICE48404021S	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE48364015S	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE60505021S	500mm	500mm	210mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No
OICE48405021S	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE60406021S	400mm	600mm	210mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No
OICE48406021S	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE60404021S	400mm	400mm	210mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No
OICE48303615S	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE48505021S	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE