

# Paneles para soporte independiente con canal de montaje, dos puertas



Panel para gabinetes independientes de dos puertas de acceso simple y doble con canal de montaje. Los paneles se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de los canales de montaje horizontal (consulte las limitaciones en las secciones B-B). Los paneles de media longitud se pueden ubicar en la parte superior o inferior del gabinete. Se requiere algo de montaje. El soporte central se proporciona con cada panel de longitud completa o media para gabinetes de dos puertas. El soporte central se fija a los canales de montaje superior e inferior y se puede colocar de delante hacia atrás en el gabinete. El soporte central se puede sustituir por soportes de panel de alta resistencia para paneles de soporte cuando se instalan equipos pesados.

## CARACTERÍSTICAS

Disponible en longitud completa y media

Se suministran herrajes de montaje revestidos.

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero suave

| Table 1/1          |                    |        |         |                  |        |         |
|--------------------|--------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Acabado          | Color  | Espesor |
| A60P48F1G          | 15022              | 1219mm | 1117mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A60P48F1           | 27610              | 1219mm | 1117mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A72P48F2           | 27030              | 784mm  | 1117mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A72P48F2G          | 15013              | 784mm  | 1117mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A72P48F1           | 27020              | 1524mm | 1117mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A72P48F1G          | 15012              | 1524mm | 1117mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A90P48F2           | 27820              | 1013mm | 1117mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A90P48F2G          | 15024              | 1013mm | 1117mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A72P60F1           | 27040              | 1524mm | 1422mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A72P60F1G          | 15014              | 1524mm | 1422mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A72P60F2           | 27050              | 784mm  | 1422mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A72P60F2G          | 15015              | 784mm  | 1422mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A72P72F1G          | 15016              | 1524mm | 1727mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A72P72F2G          | 15017              | 784mm  | 1727mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A72P72F1           | 27060              | 1524mm | 1727mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A72P72F2           | 27070              | 784mm  | 1727mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A90P72F2           | 27090              | 1013mm | 1727mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Acabado          | Color  | Espesor |
|--------------------|--------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
| A90P72F2G          | 15021              | 1013mm | 1727mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A72P60F1B          | 57083              | 1524mm | 1422mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A72P72F1B          | 57052              | 1524mm | 1727mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A90P48F1           | 27810              | 1981mm | 1117mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A90P48F1G          | 15023              | 1981mm | 1117mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A90P72F1G          | 15018              | 1981mm | 1727mm  | Galvanizado      |        | 3.04mm  |
| A90P72F1           | 27080              | 1981mm | 1727mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |
| A90PM72F1B         | 57037              | 1981mm | 1727mm  | Polvo recubierto | Blanco | 3.04mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los números de catálogo con sufijo B incluyen dos paneles pintados atornillados junto con refuerzos en el cuerpo para un soporte adicional.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.