

Puertas de ventana ProLine



Las puertas de ventana pueden usarse en la parte delantera o posterior de los marcos ProLine para permitir la visualización del equipo electrónico. Las puertas de ventana ProLine están diseñadas alrededor de un perfil de acero dulce. Tienen bisagras ocultas de 140° y un cerrojo de bisel nivelado que acciona un mecanismo de 3 puntos (las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos). Las puertas cuentan con una ventana de vidrio de seguridad transparente o policarbonato color gris humo. Se ofrecen bisagras de 180° (pedir por separado).

CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente en la parte delantera o posterior del marco del gabinete. Las bisagras pueden colocarse a la izquierda o a la derecha.

Tiene dos soportes para conexión a tierra.

Tiene una ventana de 0.25 pulgadas de espesor, que ofrece máximas protección y área de visión.

Tiene juntas de uretano de espuma in situ para puertas y ventanas que proporciona un sellado óptimo.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de ventana	Compatible con bastidor	Tipo de puerta de ventana	Cristal de seguridad
PDW146	90960	Acero suave	1218 x 446mm	1400 x 600mm	Acero suave, Policarbonato	1339 x 593mm
PDW148	90970	Acero suave	1218 x 646mm	1400 x 800mm	Acero suave, Policarbonato	1339 x 793mm
PDW166	90980	Acero suave	1418 x 446mm	1600 x 600mm	Acero suave, Policarbonato	1539 x 593mm
PDW186	91010	Acero suave	1618 x 446mm	1800 x 600mm	Acero suave, Policarbonato	1739 x 593mm
PDW188	91030	Acero suave	1618 x 646mm	1800 x 800mm	Acero suave, Policarbonato	1739 x 793mm
PDW206	91040	Acero suave	1818 x 446mm	2000 x 600mm	Acero suave, Policarbonato	1939 x 593mm
PDW207	91050	Acero suave	1818 x 546mm	2000 x 700mm	Acero suave, Policarbonato	1939 x 693mm
PDW208	91060	Acero suave	1818 x 646mm	2000 x 800mm	Acero suave, Policarbonato	1939 x 793mm
PDW226	91070	Acero suave	2018 x 446mm	2200 x 600mm	Acero suave, Policarbonato	2139 x 593mm
PDW227	91080	Acero suave	2018 x 546mm	2200 x 700mm	Acero suave, Policarbonato	2139 x 693mm
PDW228	91090	Acero suave	2018 x 646mm	2200 x 800mm	Acero suave, Policarbonato	2139 x 793mm
PDW76	90940	Acero suave	518 x 446mm	700 x 600mm	Acero suave, Policarbonato	639 x 593mm
PDW78	90950	Acero suave	518 x 646mm	700 x 800mm	Acero suave, Policarbonato	639 x 793mm
PDWG146	90800	Acero suave	1218 x 446mm	1400 x 600mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1339 x 593mm
PDWG148	90810	Acero suave	1218 x 646mm	1400 x 800mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1339 x 793mm
PDWG166	90820	Acero suave	1418 x 446mm	1600 x 600mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1539 x 593mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de ventana	Compatible con bastidor	Tipo de puerta de ventana	Cristal de seguridad
PDWG168	15179	Acero suave	1418 x 646mm	1600 x 800mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1539 x 793mm
PDWG186	15189	Acero suave	1618 x 446mm	1800 x 600mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1739 x 593mm
PDWG188	90870	Acero suave	1618 x 646mm	1800 x 800mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1739 x 793mm
PDWG206	90880	Acero suave	1818 x 446mm	2000 x 600mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1939 x 593mm
PDWG207	90890	Acero suave	1818 x 546mm	2000 x 700mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1939 x 693mm
PDWG208	90900	Acero suave	1818 x 646mm	2000 x 800mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	1939 x 793mm
PDWG226	90910	Acero suave	2018 x 446mm	2200 x 600mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	2139 x 593mm
PDWG228	90930	Acero suave	2018 x 646mm	2200 x 800mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	2139 x 793mm
PDWG76	90780	Acero suave	518 x 446mm	700 x 600mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	639 x 593mm
PDWG78	90790	Acero suave	518 x 646mm	700 x 800mm	Acero suave, Vidrio de seguridad	639 x 793mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.