

## Marco giratorio centrado, ESFM



Se trata de un marco giratorio para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo. También proporciona espacio adicional para el cableado y aumenta la profundidad útil para montar equipos en el marco giratorio.

## **CARACTERÍSTICAS**

Descripción: Marco giratorio de altura total para componentes de 19", permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables. Las bisagras especialmente diseñadas para una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Marco de acero cincado para toma a tierra de los componentes instalados. El acceso pleno al armario se consigue usando bisagras de 180°. Para el montaje se utiliza las barras de soporte transversales ESFB. El soporte en profundidad y fácil recorrido del cableado se logra con la placa de montaje en profundidad SFMP. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800 N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

Cierre: Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras opciones de cierre).

Material: Perfiles verticales 19" de acero cincado de 2 mm. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.

Acabado: Paneles: pintura al polvo, texturado RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con 180° bisagras.

Instrucciones de montaje: ESFM para armarios de acero combinables de 800 mm, 1000 mm. Añada ESFB para montaje en armarios de acero combinables.

Requisitos de montaje: ESFC para gabinetes de acero combinables de 800 mm (31) y 1000 mm (39) de ancho; agregue ESFB para montar en un gabinete de acero combinable

## **ESPECIFICACIONES**

Espesor: 3mm

Material: Acero suaveAcabado: Zinc plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Material del armario
ESFM368	ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Acero suave
ESFM318	ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Acero suave
ESFM408	ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Acero suave
ESFM458	ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Acero suave
ESFM278	ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Acero suave

## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE