

Interior/exterior enfriado por agua



Las unidades de aire acondicionado interior/exterior enfriadas por agua eliminan el calor del sistema mediante el enfriamiento con refrigerante por agua. No se requieren impulsores de aire externos ni bobinas de condensador que podrían obstruirse. Tienen un diseño atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles, incluidas bridas de fácil montaje para una instalación sencilla.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Reconocimiento URr/cUR en determinados modelos; consulte las tablas de datos de desempeño.

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

El calor se elimina del sistema por medio del agua que enfría el refrigerante; sin motores de aire externos ni bobinas del condensador que se obstruyan.

Diseño industrial atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles.

Refrigerante R134a

Modelos para suministro de energía de 115 y 230 VAC

Rango de temperatura de servicio desde 50 °F/10 °C a 125 °F/52 °C

Uso máximo de agua de 2 GPM con una temperatura de entrada de agua de 90 °F

Termostato mecánico confiable ubicado detrás del panel frontal de la unidad

Cubierta de hoja de metal de acero dulce baja en carbono para entornos de fábrica y exteriores resistentes

Bridas de montaje fácil para instalación individual

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Los modelos estándar de aire acondicionado para interiores también incluyen: Termostato electromecánico, supresor de pico de corriente, compresor robusto alternativo

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Tensión nominal	Altura	Anchura
CR430826GW004	22838	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430816GW010	20944	8500Btu/h	2490W	115V	1100mm	400mm
CR430826GW006	22217	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430826GW008	22841	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430826GW010	21116	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430826GW100	22842	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.