


# nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor



nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

## CARACTERÍSTICAS

Bars can be individually secured

Fast, one-man installation

Requires only a lightweight ratchet wrench to install

Can be used to splice two smaller bars

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Claro

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud (L) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| RBW3997            |                    | 86mm         | 27 mm       | 0.03 kg         |
| RBW3999            | 145565             | 86mm         | 38 mm       | 0.04 kg         |
| RBW3998            |                    | 86mm         | 29 mm       | 0.04 kg         |
| RBW39910           |                    | 111mm        | 38 mm       | 0.05 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud (L) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| RBW39911           |                    | 146mm        | 51 mm       | 0.11 kg         |
| RBW39914           |                    | 152mm        | 57 mm       | 0.32 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

nVent LENTON Speed Sleeve is a compression-only splicing system. It should never be used for tension applications.

| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors |                |                    |          |          |                   |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|----------|----------|-------------------|
| Rebar Size, Metric                      | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve   | Adaptor  | Adaptors Required |
| 25 to 22 mm                             | #8 to #7       | -                  | RBW2688  | RBW3997  | 1                 |
| 28 to 25 mm                             | #9 to #8       | -                  | RBW2689  | RBW3998  | 1                 |
| 32 to 28 mm                             | #10 to #9      | -                  | RBW26810 | RBW3999  | 1                 |
| 36 to 32 mm                             | #11 to #10     | 35M to 30M         | RBW26811 | RBW39910 | 1                 |
| 43 to 36 mm                             | #14 to #11     | 45M to 35M         | RBW26814 | RBW39911 | 2                 |
| 57 to 43 mm                             | #18 to #14     | 55M to 45M         | RBW26818 | RBW39914 | 2                 |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.