

SA Coupler with Mounting Plate, Plain



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2


Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de armadura, Canadá	Ancho hexagonal (W)	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL12SA	#4	12 mm	10M	17 mm		57 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado,EE. UU.	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de armadura, Canadá	Ancho hexagonal (W)	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL16SA	#5	16 mm	15M	22 mm		57 mm
EL20SA	#6	20 mm	20M	27 mm		57 mm
EL22SA	#7	22 mm		30 mm		57 mm
EL25SA	#8	25 mm	25M		35 mm	57 mm
EL28SA	#9	28 mm	30M		38 mm	64 mm
EL32SA	#10	32 mm			44 mm	64 mm
EL36SA	#11	36 mm	35 MILLONES		48 mm	64 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad
EL12SA	49mm	15mm	12mm	0.14 kg
EL16SA	64mm	22mm	12mm	0.18 kg
EL20SA	79mm	28mm	17mm	0.27 kg
EL22SA	88mm	32mm	17mm	0.36 kg
EL25SA	93mm	34mm	17mm	0.45 kg
EL28SA	98mm	38mm	16mm	0.5 kg
EL32SA	102mm	40mm	16mm	0.68 kg
EL36SA	107mm	43mm	16mm	0.82 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.