

Vertical Pouring Basin, Standard



Standard vertical pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RBWS1500U	35 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500X	38 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1481F	64 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1481G	70 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1481H	73 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1481J	76 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RBWS1481K	86 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1482K	86 mm	165 mm	38 mm	76 mm	191mm	108mm
RBWS1482M	95 mm	165 mm	38 mm	76 mm	191mm	108mm
RBWS1499D	54 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1499F	64 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1499G	70 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1499H	73 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1500A	41 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500C	48 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500D	54 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500E	57 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500F	64 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RBWS1481, RBWS1482, RBWS1499 and RBWS1500 pouring basins require one RBM2660 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.