

Front Panel, Flat, With Slot for Stainless Steel EMC Gasket

Power Utilities

Front panel, flat, with slot for stainless steel EMC gasket.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Flat front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For stainless steel gasket

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
30846-682	63 HP	1	Atornillado delantero			
30846-681	42 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Material	Tipo de producto	Altura del rack	Tipo	Anchura
30846-682	172.9 mm	Aluminio	Panel frontal	4 U	Panel frontal sin mango	319.7 mm
30846-681	172.9 mm	Aluminio	Panel frontal	4 U	Panel frontal sin mango	213 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.