

Novastar 19" Panel/Slide Mount

Servicios públicos de energía



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting of 19" components to depth members.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Package Quantity	Color	Color Code	Altura	Product Type
--------------------	-------------	------------------	-------	------------	--------	--------------

27230-172	6 U	1	Black Grey	RAL 7021	267.1 mm	Slide Mount
27230-173	9 U	1	Black Grey	RAL 7021	400.45 mm	Slide Mount
27230-174	12 U	1	Black Grey	RAL 7021	533.8 mm	Slide Mount
27230-175	16 U	1	Black Grey	RAL 7021	711.6 mm	Slide Mount
27230-176	20 U	1	Black Grey	RAL 7021	889.4 mm	Slide Mount
27230-177	25 U	1	Black Grey	RAL 7021	1111.65 mm	Slide Mount
27230-178	34 U	1	Black Grey	RAL 7021	1511.7 mm	Slide Mount
27230-179	38 U	1	Black Grey	RAL 7021	1689.5 mm	Slide Mount
27230-180	43 U	1	Black Grey	RAL 7021	1911.75 mm	Slide Mount
27230-181	47 U	1	Black Grey	RAL 7021	2089.55 mm	Slide Mount

Table 2/2	
Número de catálogo	Unidades en el empaque
27230-172	Par
27230-173	Par
27230-174	Par
27230-175	Par
27230-176	Par
27230-177	Par
27230-178	Par
27230-179	Par

Número de catálogo	Unidades en el empaque
27230-180	Par
27230-181	Par

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE