


# 19" Panel frontal, llano



Panel frontal sin o con SUB-D-, ST tipo 3- O FDDI recorte.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

19" Panel frontal sin recorte

## ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Fondo:</b>             | 2.5mm         |
| <b>Material:</b>          | Aluminio      |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Código de color |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30118-328          | 3U              | 4HP            | 1                    | Pintado         | Conductivo      | RAL 7035        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Código de color |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30118-329          | 3U              | 7HP            | 1                    | Pintado         | Conductivo      | RAL 7035        |
| 30118-330          | 3U              | 14HP           | 1                    | Pintado         | Conductivo      | RAL 7035        |
| 30118-331          | 3U              | 28HP           | 1                    | Pintado         | Conductivo      | RAL 7035        |

| Table 2/2          |                  |         |         |              |
|--------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| Número de catálogo | Acabado          | Altura  | Anchura | Envío rápido |
| 30118-328          | Polvo recubierto | 128.4mm | 19.98mm | No           |
| 30118-329          | Polvo recubierto | 128.4mm | 35.22mm | No           |
| 30118-330          | Polvo recubierto | 128.4mm | 70.78mm | No           |
| 30118-331          | Polvo recubierto | 128.4mm | 141.9mm | No           |

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE