


Módulo de relleno AMC ECO con mango fijo



Este módulo de llenado AdvancedMC consiste en un panel frontal de acero inoxidable sin led y tiene juntas EMC en la mano izquierda y en el lado inferior. El módulo de llenado se fija en la guía de la tarjeta del chasis por un broche en la nariz de plástico. El módulo se puede utilizar para cubrir una ranura vacía, para asegurar el blindaje EMC y cerrar la parte delantera para sellar fugas de aire en el chasis. Estos módulos de llenado se pueden utilizar en portadores AdvancedMC y en ranuras MicroTCA. No requiere una barra de bloqueo.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Módulo de llenado ECO AdvancedMC con simple broche en la nariz en lugar del mecanismo de empuje

Para soportes convencionales, cutaway e híbridos y sistemas MicroTCA

Panel frontal, acero inoxidable

El deflector de aire opcional (flujo de aire ajustable) se puede utilizar para dirigir el flujo de aire en el chasis.

ESPECIFICACIONES

Familia de productos:	AdvancedMC
Tipo:	Módulo de relleno
Tipo de producto:	Módulo de sistema

Table 1/1

Número de catálogo	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Material	Envío rápido
20849-352	Tamaño completo	1	Acero inoxidable	No
20849-351	Tamaño medio	1	Acero inoxidable	No

Número de catálogo	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Material	Envío rápido
20849-353	Tamaño completo	1	Acero inoxidable	No
20849-350	Tamaño medio	1	Acero inoxidable	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se puede utilizar el microswitch.

Por favor ordene el deflector de aire por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE