

Estante de pared fresco negro, DCHL-B



El bastidor de pared de frío de nVent es una estructura de soporte modular diseñada para implementar y poner en marcha refrigeradores de puertas traseras a plena capacidad sin depender de una estructura de edificio para la estabilidad. La estructura permanente permite que los gabinetes de red se enrollen directamente hasta el bastidor y se aseguren con una abrazadera para facilitar el posicionamiento del bastidor y el rollo.

CARACTERÍSTICAS

marco de acero dulce de calibre 10, construcción soldada con brida interna de acero dulce de calibre 12.

Instalación simple para permitir la instalación de una sola persona. Diseñado para ser anclado al suelo para la autosuficiencia.

Puntos de montaje disponibles para soportar la vía aérea del cable.

Características Gangable para soportar un diseño completo de pared de ventilador para despliegues de rack y rollo.

Se integra directamente con nVent RDHX Pro estándar sin ninguna modificación, así como otros fabricantes de racks de terceros.

Solución probada de estabilidad UL clasificada para garantizar la seguridad.

Compatible con aplicaciones de alimentación superior e inferior con una entrada de manguera de piso elevado.

Los acabados incluyen RAL9005 (Negro).

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Anchura	Fondo	Altura	Grado de protección
DWC42U600B	Aire / Intercambiador de calor líquido	Enfriamiento	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Aire / Intercambiador de calor líquido	Enfriamiento	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	Aire / Intercambiador de calor líquido	Enfriamiento	800mm	368mm	2046mm	UL2416

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Anchura	Fondo	Altura	Grado de protección
DWC48U600B	Aire / Intercambiador de calor líquido	Enfriamiento	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	Aire / Intercambiador de calor líquido	Enfriamiento	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Aire / Intercambiador de calor líquido	Enfriamiento	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/3

Número de catálogo	Material	Color	Código de color	Acabado	Espesor	Peso
DWC42U600B	Acero suave	Negro	RAL 9005	Polvo recubierto	2.59mm	40.82kg
DWC42U750B	Acero suave	Negro	RAL 9005	Polvo recubierto	2.59mm	45.36kg
DWC42U800B	Acero suave	Negro	RAL 9005	Polvo recubierto	2.59mm	49.9kg
DWC48U600B	Acero suave	Negro	RAL 9005	Polvo recubierto	2.59mm	49.9kg
DWC48U750B	Acero suave	Negro	RAL 9005	Polvo recubierto	2.59mm	54.43kg
DWC48U800B	Acero suave	Negro	RAL 9005	Polvo recubierto	2.59mm	58.97kg

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
DWC42U600B	No
DWC42U750B	No
DWC42U800B	No
DWC48U600B	No
DWC48U750B	No

Número de catálogo	Envío rápido
DWC48U800B	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE