


Backplane CPCI, System Slot Izquierda



Los backplanes nVent SCHROFF CompactPCI tienen los mejores valores de integridad de señal y MTBF de su clase debido a los componentes SMD, los condensadores de cerámica y los conectores de ajuste a presión.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus especificación, PICMG 2,10 R1.0 Especificación de llaves

Digital GND puede conectarse/aislarse desde chasis-GND por medio de tornillos

V(E/S) ajustable a +3.3 V o +5 V

Entrada de voltajes de suministro a través de powerbugs (etiqueta de anillo M4), FASTONS

Las capas externas actúan como superficies GND

Enchufe de utilidad para señales de estado (SMCQ)

Múltiples backplanes se pueden colocar juntos sin pérdida de ranuras

Excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos

Conector de bus de gestión de plataforma inteligente (IPMB) a PICMG 2,9

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
--------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------	-----------------

23006-732	Plano trasero	2	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-422	Plano trasero	2	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-733	Plano trasero	3	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-424	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-734	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-714	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 32-bit	Izquierda	4HP
23006-405	Plano trasero	5	3U	CompactPCI, 32-bit	Izquierda	4HP
23006-715	Plano trasero	5	3U	CompactPCI, 32-bit	Izquierda	4HP
23006-406	Plano trasero	6	3U	CompactPCI, 32-bit	Izquierda	4HP
23006-716	Plano trasero	6	3U	CompactPCI, 32-bit	Izquierda	4HP
23006-738	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-763	Plano trasero	3	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-443	Plano trasero	3	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-408	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 32-bit	Izquierda	4HP
23006-718	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 32-bit	Izquierda	4HP
23006-764	Plano trasero	4	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-444	Plano trasero	4	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-445	Plano trasero	5	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-765	Plano trasero	5	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP

23006-423	Plano trasero	3	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-428	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-448	Plano trasero	8	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP
23006-768	Plano trasero	8	6U	CompactPCI, 64-bit	Izquierda	4HP

Table 2/3

Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23006-732	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	39.64mm	1
23006-422	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	39.64mm	1
23006-733	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60.05mm	1
23006-424	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-734	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-714	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines		1
23006-405	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.6mm	1
23006-715	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.6mm	1
23006-406	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	121mm	1
23006-716	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	121mm	1

Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23006-738	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-763	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	39.6mm	1
23006-443	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60mm	1
23006-408	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-718	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-764	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-444	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-445	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1
23006-765	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1
23006-423	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60mm	1
23006-428	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-448	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-768	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1

Table 3/3

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
--------------------	-----------------	--------------

23006-732	RoHS, PICMG	No
23006-422	PICMG, RoHS	No
23006-733	PICMG, RoHS	No
23006-424	RoHS, PICMG	No
23006-734	RoHS, PICMG	No
23006-714	RoHS, PICMG	No
23006-405	RoHS, PICMG	No
23006-715	PICMG, RoHS	No
23006-406	PICMG, RoHS	No
23006-716	RoHS, PICMG	No
23006-738	PICMG, RoHS	No
23006-763	RoHS, PICMG	No
23006-443	RoHS, PICMG	No
23006-408	RoHS, PICMG	No
23006-718	PICMG, RoHS	No
23006-764	PICMG, RoHS	No
23006-444	PICMG, RoHS	No
23006-445	RoHS, PICMG	No
23006-765	RoHS, PICMG	No

23006-423	RoHS	No
23006-428	PICMG, RoHS	No
23006-448	PICMG, RoHS	No
23006-768	PICMG, RoHS	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE