


Diapositiva telescópica, universal, carga pesada, 2 U 300L.

NÚMERO DE CATÁLOGO

20110-190



Guías telescópicas con capacidad de carga de 10 a 100 kg, longitud de extensión > 100% y capacidad de montaje lateral en 19". Robustos carriles deslizantes telescópicos - adecuados para la instalación de chasis de 19 pulgadas son adecuados para el montaje de gabinetes de servidores de nuestra cartera de productos. Debido a la construcción extremadamente robusta y la alta capacidad de carga, las guías telescópicas también se pueden utilizar con carcasas muy pesadas.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática por par 72 - 100 kg

Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para fijar la extensión / cajón)

Fin de parada amortiguado

Longitud de extensión > 100 %

Ancho de carril k = 19,1 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 411 mm

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Longitud: 300mm

Cantidad del paquete: 2

Acabado: Zinc plateado

Material: Acero

Tipo de producto: Diapositiva telescópica

Carga estática: 77kg

Tipo: Universal

Net Weight: 1.3kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para montar en el avión de 19" por favor ordene el kit de montaje por separado.

Los rieles telescópicos universales también se pueden montar sin componentes adicionales en aplicaciones no estándar, por lo tanto también en gabinetes distintos de 19".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE