


# VMEbus J1/J2 Backplane, 6 U, 21 Ranuras

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**23001-081**



Los backplanes nVent SCHROFF VMEbus tienen una excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos y la tecnología de fabricación SMD.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la norma ANSI/VITA 1-1994 VME64

Plano trasero monolítico, 6 U con plano J1 y J2

La conexión o aislamiento entre el GND digital y el chasis GND se puede cambiar a través de un tornillo

Terminación activa / pasiva, conmutable a través de puentes; terminación pasiva preestablecida

Cadena electrónica automática de margaritas (EDC)

Voltajes de suministro proporcionados a través de bugs de alimentación (etiqueta de anillo M4) o FASTON

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Plano trasero

Número de ranuras: 21

Altura del rack: 6U

Tipo de panel posterior: VMEbus, J1/J2, con EDC

Ranura del sistema: Izquierda de la ranura 1

Ancho de ranura: 4HP

Tipo de conector: DIN 41612, C96

Tipo de conector de alimentación: Power Bugs para M4 Cable Lugs

Tipo de conector de servicios: MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header

Altura: 263.4mm

Anchura: 425.3mm

Net Weight: 2.055kg

Cantidad del paquete: 1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE