




Tubo del cuerpo de la unidad enchufable tipo HF, 14 HP, para PCB profundo de 160 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

30809-673



El tubo negro del cuerpo de HF, para la unidad enchufable tipo marco de HF permite al usuario insertar PCB.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El tubo negro del cuerpo de HF, para la unidad enchufable tipo marco de HF permite al usuario insertar PCB

El tubo ofrece un blindaje contra la radiación de alta frecuencia

Cuerpo del módulo con aletas de enfriamiento

La unidad enchufable puede montarse en un subrack o montarse lateralmente en una placa de montaje con la tuerca deslizante

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 14HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Longitud (L): 167mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Tapa

Altura del rack: 3U

Compatible con: Casetes

Gross Weight: 0.447kg


Longitud de PCB métrica: 160mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el panel frontal, el panel trasero, los soportes para PCB y los materiales de fijación por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE