


Carril Guía Estándar, con Fijación de Conector DIN, Plástico, 160 mm, Ancho de ranura de 2 mm, Rojo, 1 Par

NÚMERO DE CATÁLOGO

64560-074



El carril guía estándar con fijación de conector permite al usuario sujetar los conectores DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) directamente a los carriles guía. Solo se aplica con Euroboards con las dimensiones 100 x 160 mm y 100 x 220 mm. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO y EuropacPRO.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Montaje fácil y económico de conectores a través de conexiones a presión como alternativa a los carriles z o rieles horizontales con carril z integrado

Para el formato Euroboard único 100 x 160 mm o 100 x 220 mm; no es adecuado para el formato Euroboard doble

Carril guía de plástico, una pieza, rojo, para 2 mm de ancho de ranura

Se puede cortar en rieles horizontales en extrusión Al

Se puede cortar en una placa de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Cantidad del paquete: 2

Profundidad de la placa: 160mm

Ancho de ranura: 2

Color: Rojo

De conformidad con: EN 60603-2 (DIN 41612)

Material: Tereftalato de polibutileno

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac

Tipo de producto: Guía de tren

Tipo: Estándar con conector DIN

Compatible con: Subpistas; Casos; Chasis

Unidad de paquete: Par

Net Weight: 0.021kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE